



XEV600C

**Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

|  |            |
|--|------------|
| Puissance max. par point de chargement | 7,40 kW    |
| Puissance raccordée                    | 15 - 15 kW |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Alimentation électrique**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie | 1 |
|--|---|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
|-------------------------|------|

**Connectivité**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Quantité des points de chargement | 2 |
|-----------------------------------|---|

**Fonctions**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec gestion de charge | Non |
|------------------------|-----|

**Équipement**

|   |     |
|---|-----|
| Nombre de prises domestiques                              | 2   |
| Avec disjoncteur de protection                            | Non |
| Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant | Oui |

**Raccordement**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type de connexion / prise | Type 2 |
|---------------------------|--------|

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 760 mm |
| Largeur    | 355 mm |
| Longueur   | 765 mm |
| Profondeur | 202 mm |

**Installation, montage**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Montage sur | Montage mural |
|-------------|---------------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |