



ZAL52US

**Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 583 x 277 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1710 mm
Largeur	583 mm
Profondeur	277 mm
Épaisseur de la paroi latérale	3,5 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	5

**Installation, montage**

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Finition de la surface	Mat

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------