



ZAL53U

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1005 mm
Largeur	780 mm
Profondeur	315 mm
Épaisseur de la paroi latérale	3,5 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
Nombre de rangées	5

Installation, montage

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Finition de la surface	Mat

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------