



ZAL64U

**Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1005 mm
Largeur	1110 mm
Profondeur	315 mm
Epaisseur de la paroi latérale	3,5 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre de rangées	6

**Installation, montage**

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Finition de la surface	Mat

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------