



ZAL83U

## Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1355 mm
Largeur	780 mm
Profondeur	315 mm
Epaisseur de la paroi latérale	3,5 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
Nombre de rangées	8

#### Installation, montage

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Finition de la surface	Mat

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

#### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------