



300K05

Transformateur de courant pour sect. HPC00-3 300/5A 2.5VA classe 0.5s

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision 0.5 S

Puissance

Puissance 2,50 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 20,40 mm

Hauteur 27 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 65 mm

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 1000 V

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire 300 A

Courant Max au secondaire 5 A