



AKU1500401



Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté à	-
----------	---

Dimensions

Hauteur produit installé	40 mm
Longueur	2400 mm
Largeur produit installé	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	24
---	----

Matières

Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	6000 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui