



AKU2000402



## Caractéristiques techniques

### Compatibilité

|          |   |
|----------|---|
| Adapté à | - |
|----------|---|

### Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hauteur produit installé | 40 mm   |
| Longueur                 | 2400 mm |
| Largeur produit installé | 200 mm  |

### Capacité

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 33 |
|-------------------------------------------------------------|----|

### Matières

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Couleur                       | zingué |
| Matière                       | acier  |
| Groupe de matériau            | acier  |
| Type de traitement de surface | zingué |

### Câble

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Section intérieure / utile | 8000 mm² |
|----------------------------|----------|

### Équipement

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre maxi de compartiments  | 1 |
| Fixation au mur de séparation | - |

### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

### Sécurité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Sans halogène                | Oui |