



AKU3000402



Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté à -

Dimensions

Hauteur produit installé	40 mm
Longueur	2400 mm
Largeur produit installé	300 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	49
---	----

Matières

Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Câble

Section intérieure / utile	12000 mm ²
----------------------------	-----------------------

Équipement

Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------