



ATA122019010

B  
C  
H

## Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Traitement antibactérien | Non |
|--------------------------|-----|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hauteur de goulotte | 13 mm   |
| Longueur            | 2100 mm |
| Largeur de goulotte | 24 mm   |

#### Capacité

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |

#### Porte, couvercle

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Forme de couvercle | prémonté |
|--------------------|----------|

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | PVC                  |
| Groupe de matériau            | plastique            |
| Type de traitement de surface | non traitée          |
| Transparent                   | Non                  |

#### Installation, montage

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

#### Câble

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 14                  |
| Section intérieure / utile                                                  | 240 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 10                  |

#### Équipement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de cloisons fixes   | 1 |
| Nombre de compartiments    | 2 |
| Nombre d'agrafes par mètre | 2 |

#### Standards

**Sécurité**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Indice de protection IP      | IP40 |
| Conformité REACH             | Oui  |
| Conforme à la directive RoHS | Oui  |
| Sans halogène                | Non  |
| Résistance au choc           | IK07 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...65 °C |
|------------------------|------------|