



ATA123009016



Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 24

Section intérieure / utile 330 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 19

Équipement

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...65 °C