



ATA123019016



## Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m 1 cloison

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 20

Section intérieure / utile 330 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 16

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 1

Nombre de compartiments 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

**Sécurité**

---

Résistance au choc

IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...65 °C