



ATA163019016



Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m 1cloison

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	16 mm
Longueur	2100 mm
Largeur du couvercle	16 mm
Section intérieure	420 - 420 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----