



BA740040

## Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Flexible Non

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

#### Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 35

Section intérieure / utile 1018 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 25

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 49

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

#### Sécurité

Classement en réaction au feu M1

## Température

---

Température ambiante

-5...60 °C