


BDE04059005



Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	50 mm
Largeur de montage	247 mm
Longueur intérieur	147 mm
Longueur	161 mm
Largeur	261 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Cache, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
Type de couvercle	Aucun couvercle

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

Textes

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	E04