



BDQ08057011



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

Modèle

Module -

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	50 mm
Longueur extérieur	314 mm
Longueur intérieur	294 mm
Largeur intérieur	294 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	314 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Aveugles
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Sécurité

Résistance au choc	IK08
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------