



BDQ08127011



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	57 mm
Longueur extérieur	314 mm
Longueur intérieur	294 mm
Largeur intérieur	294 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	314 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Aveugles
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------