



BKB250851



Socle pour goulotte sol tehalit.BKB 85x250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur minimale de la table	96 mm
Hauteur de goulotte	85 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Plage de nivellement	96 / 254 mm
Largeur produit installé	250 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	45
---	----

Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
---------------------------	-----

Matières

Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Groupe de matériau	métal
Type de traitement de surface	zingué

Installation, montage

Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
--	---

Câble

Section intérieure / utile	21250 mm ²
----------------------------	-----------------------

Equipement

Nombre maxi de compartiments	2
Fixation au mur de séparation	-

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN
-----------------	------------------------------------