



BKF150145



Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hauteur minimale de la table | 145 mm |
| Longueur | 2400 mm |
| Plage de nivellement | 145 / 190 mm |
| Largeur produit installé | 150 mm |

Capacité

| | |
|---|----|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 86 |
|---|----|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Verrouillage du couvercle | Non |
| Couverture de surface | revêtue de zinc |
| Matériau du couvercle | Mineral fibres plate |
| Epaisseur de la matière du couvercle | 3 mm |

Matières

| | |
|--|-----------|
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Plastique |
| Groupe de matériau | acier |

Installation, montage

| | |
|--|---|
| Paroi latérale de surface/auge de plancher | - |
|--|---|

Câble

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Section intérieure / utile | 20900 mm ² |
|----------------------------|-----------------------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre maxi de compartiments | 1 |
| Fixation au mur de séparation | - |

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|--|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN |
|-----------------|--|