




BKF300045



**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Largeur	300 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	18200 - 18200 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la chape	45 mm
Plage de nivellement	45 - 70 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	3

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	75
---	----

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Equipement**

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

**Installation, montage**

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

**Matière**

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Traitement de surface	Zingué

**Cache, porte**

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

**Fonctions**

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
Avec bac de plancher	Non