




BKF300065



Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	300 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	28600 - 28600 mm ²
Hauteur minimale de la chape	65 mm
Plage de nivellement	65 - 110 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	3

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	118
---	-----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Traitement de surface	Zingué

Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
Avec bac de plancher	Non