



BKF500045



### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur minimale de la table	45 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	45 / 70 mm
Largeur produit installé	500 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	133
---	-----

#### Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

#### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Groupe de matériau	acier

#### Installation, montage

Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
--	---

#### Câble

Section intérieure / utile	13300 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Equipement

Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--