



BKFD200145



## Caractéristiques techniques

### Dimensions

Hauteur minimale de la table	145 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	145 / 190 mm
Largeur produit installé	200 mm

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	125
-------------------------------------------------------------	-----

### Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

### Matières

Couleur	zingué
Matière	tôle d`acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Groupe de matériau	acier

### Installation, montage

Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
--------------------------------------------	---

### Câble

Section intérieure / utile	30400 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

### Equipement

Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

### Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

### Sécurité

Conformité REACH	Non
------------------	-----

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	2, 3
-----------------	------