




BKG200601



## Base Canal de sol acier BKG 200x60 en Longueur de 2m

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	10780 - 10780 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la chape	60 mm
Plage de nivellement	70 - 225 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	15

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	33
---	----

#### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Equipement

Nombre de compartiments	2 - 2
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par encliquetage
Avec cloison	Oui

#### Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
Paroi latérale de surface/auge de plancher	Galvanisé

#### Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

#### Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
Avec bac de plancher	Oui