


BKSAQ06



Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|-------------|
| Longueur | 411 mm |
| Largeur | 388 mm |
| Mesure a | 200 mm |
| Mesure b | 200 mm |
| Hauteur minimale de la chape | 77 mm |
| Plage de nivellement | 45 - 130 mm |

Installation, montage

| | |
|----------------------|-------|
| Ouverture de montage | Carré |
|----------------------|-------|

Notice

| | |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

Matière

| | |
|--|-----------|
| Matière | Métal |
| Traitement de surface | Zingué |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Plastique |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-------|
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Matériau du couvercle | Acier |

Fonctions

| | |
|----------------------|-----|
| Avec bac de plancher | Non |
|----------------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 2 - 3 kN |
|-----------------|----------|