


BKSAQ08



### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Longueur	411 mm
Largeur	388 mm
Mesure a	294 mm
Mesure b	294 mm
Hauteur minimale de la chape	45 mm
Plage de nivellement	45 - 130 mm

#### Installation, montage

Ouverture de montage	Carré
----------------------	-------

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Matière

Matière	Métal
Traitement de surface	Zingué
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

#### Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Matériau du couvercle	Acier

#### Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------