


BKSAR12



Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	411 mm
Largeur	388 mm
Hauteur minimale de la chape	77 mm
Plage de nivellement	45 - 130 mm

Installation, montage

Ouverture de montage	Rond
----------------------	------

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Métal
Traitement de surface	Zingué
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Matériau du couvercle	Acier

Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------