



BKSAR12



Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur minimale de la table	77 mm
Longueur	411 mm
Plage de nivellement	45 / 130 mm
Diamètre	306 mm
Largeur	388 mm

Porte, couvercle

Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
-----------------------	----------------------

Matières

Matière	métal
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique
Groupe de matériau	métal

Installation, montage

Ouverture de montage	-
----------------------	---

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--