


BKW200080



Goulotte caniveau 200 80-120

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 2400 mm |
| Section intérieure | 12510 - 12510 mm ² |
| Hauteur minimale de la chape | 80 mm |
| Plage de nivellement | 80 - 120 mm |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 51 |
|---|----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 2 - 3 kN |
|-----------------|----------|

Notice

| | |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

Equipement

| | |
|---|------------------|
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Fixation au mur de séparation (cloison) | Fixation par vis |
| Avec cloison | Non |

Installation, montage

| | |
|----------------------|------|
| Ouverture de montage | Sans |
|----------------------|------|

Matière

| | |
|--|--------|
| Matière | Acier |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Acier |
| Traitement de surface | Zingué |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier |
| Couverture de surface | Zingué |
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Verrouillage du couvercle | Non |

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal | Oui |
| Avec bac de plancher | Oui |