



BKW200080



## Goulotte caniveau 200 80-120

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur minimale de la table	80 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	80 / 120 mm
Largeur produit installé	200 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	51
---	----

#### Porte, couvercle

Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm

#### Matières

Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Groupe de matériau	acier

#### Installation, montage

Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
--	---

#### Câble

Section intérieure / utile	12510 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Equipement

Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--