


BKW200090



## Goulotte caniveau 200 90-130

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	200 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	14350 - 14350 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la chape	90 mm
Plage de nivellement	90 - 130 mm

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	59
---	----

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

#### Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

#### Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

#### Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
Avec bac de plancher	Oui