



BR6510017035



Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couvercle 80mm hfr gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 10 / 24

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5750 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

