



BR6510019011



Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couv. 80mm de PVC noir graphite

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 10 / 24

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5750 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C