



BR6510019016



Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couvercle 80mm

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 10 / 24

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5750 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Homologations EN50085-2-1

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK08

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------
