



BR651004H9010



Angle intérieur réglable pour BR/A 68x100mm couv. 80mm sans halogène blanc pur

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 143 mm

Porte, couvercle

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C