




BR6510089011



Té pièce en profil de base pour BR 68x100mm couvercle 80mm en noir graphite

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 100 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Largeur produit installé 100 mm

Mesure a 250 mm

Largeur de la dérivation 67 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

largeur de la partie supérieure 1 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C