




BR6510089016



## Té pièce profil de base pour BR 68x100mm couvercle 80mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 250 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

largeur de la partie supérieure 1 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C