




BR6513017035



## Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 130 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 18 / 32

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 7580 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

