



BR6513019001



Socle de goulotte montage frontale BR 68x130mm couvercle 80mm de PVC blanc crème

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 18 / 32

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 7580 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire