



BR6513019010



Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7580 - 7580 mm ²

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

