



BR6513019016



Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm
 Longueur 2000 mm
 Largeur de goulotte 130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 18 / 32

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur
 Couvercle avec joint Non
 Forme de couvercle aucun
 Largeur du couvercle 80 mm
 Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau plastique
 Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 7580 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1
 Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...60 °C