



Angle extérieur profil de base pour BR 68x130mm couv. 80mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 250 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Autre

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C

BR6513039016

