



BR651303H9001



Angle extérieur réglable pour BR 68x130mm couv. 80mm sans halogène blanc crème

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 37 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur blanc crème

Couleur RAL RAL 9001 - Blanc crème

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C