



BR651303H9011



Angle extérieur réglable pour BR/A 68x130mm couv. 80mm sans halogène noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goutte 68 mm

Largeur de goutte 130 mm

Mesure a 37 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C