



BR6513049011



### Angle intérieur en profil de base pour BR 68x130mm couvercle 80mm noir graphite

#### Caractéristiques techniques

##### Modèle

Traitement antibactérien Non

##### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 130 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Largeur produit installé 130 mm

Mesure a 250 mm

##### Porte, couvercle

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

##### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

##### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

##### Configuration

Plage angulaire 90 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

##### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C