



BR651305H9011



Angle plat chevauchant pour BR/A/H/S/N 68x130mm couv. 80mm sans halogène noirgr

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation serrage

##### Modèle

Traitement antibactérien Non

##### Compatibilité

Compatibilité produits BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

##### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 165 mm

##### Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

##### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

##### Configuration

Plage angulaire 90 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

##### Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C