



BR6517019016



## Socle de goulotte montage frontale BRH 68x170mm couvercle 80mm hfr blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 170 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 28 / 42

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 10050 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

## Température

---

Température ambiante

-5...60 °C