



BR6517039016



## Angle extérieur profil de base pour BR 68x170mm couv. 80mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Mesure a 250 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante 5...60 °C