




BR6517089011



**Té pièce en profil de base pour BR 68x170mm couvercle 80mm en noir graphite**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 170 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Largeur produit installé 170 mm

Mesure a 250 mm

Largeur de la dérivation 67 mm

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur

largeur de la partie supérieure 1 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Fond

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C