



BR652101D7035



Socle de goulotte montage frontale BRH 68x210mm couv. 2x80mm hfr gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23 / 50

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 12480 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire